

REM-EX - Reduksjon Eksentrisk

Beskrivelse

- PP-reduksjon
- Eksentrisk
- Lange ender
- SDR11



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

REM-EX - Reduksjon Eksentrisk

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2
REM-EX11-025-020	25×20	SDR11	2.3	103	1.9	51	38
REM-EX11-032-025	32×25	SDR11	2.9	114	2.3	56	40
REM-EX11-040-025	40×25	SDR11	3.7	126	2.3	60	40
REM-EX11-040-032	40×32	SDR11	3.7	125	3	59	44
REM-EX11-050-032	50×32	SDR11	4.6	156	3	71	45
REM-EX11-050-040	50×40	SDR11	4.6	157	3.7	71	49
REM-EX11-063-032	63×32	SDR11	5.8	177	3	75	45
REM-EX11-063-040	63×40	SDR11	5.8	177	3.7	76	49
REM-EX11-063-050	63×50	SDR11	5.8	177	4.6	76	56
REM-EX11-075-050	75×50	SDR11	6.8	197	4.6	84	57
REM-EX11-075-063	75×63	SDR11	6.8	197	5.8	83	63
REM-EX11-090-063	90×63	SDR11	8.2	220	5.8	92	64


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

REM-EX - Reduksjon Eksentrisk

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2
REM-EX11-090-075	90×75	SDR11	8.2	223	6.8	97	70
REM-EX11-110-063	110×63	SDR11	10	247	5.8	99	63
REM-EX11-110-090	110×90	SDR11	10	244	8.2	98	79
REM-EX11-125-063	125×63	SDR11	11.4	268	5.8	105	63
REM-EX11-125-090	125×90	SDR11	11.4	265	8.2	106.5	79
REM-EX11-125-110	125×110	SDR11	11.4	260	10	103	87
REM-EX11-140-125	140×125	SDR11	12.7	287	11.4	113.5	94
REM-EX11-160-090	160×90	SDR11	14.6	309	8.2	117.5	79
REM-EX11-160-110	160×110	SDR11	14.6	309	10	115.5	87
REM-EX11-160-125	160×125	SDR11	14.6	309	11.4	116.5	91
REM-EX11-160-140	160×140	SDR11	14.6	308	12.7	116.5	98
REM-EX11-180-090	180×90	SDR11	16.4	348	8.2	128.5	79


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

REM-EX - Reduksjon Eksentrisk

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2
REM-EX11-180-125	180×125	SDR11	16.4	353	11.4	135.5	93
REM-EX11-180-160	180×160	SDR11	16.4	353	14.6	135.5	104
REM-EX11-200-160	200×160	SDR11	18.2	373	14.6	138.5	104
REM-EX11-200-180	200×180	SDR11	18.2	373	16.4	143.5	111
REM-EX11-225-160	225×160	SDR11	20.5	405	14.6	154.5	102.5
REM-EX11-225-180	225×180	SDR11	20.5	403	16.4	154.5	111
REM-EX11-225-200	225×200	SDR11	20.5	403	18.2	155.5	126
REM-EX11-250-200	250×200	SDR11	22.7	440.5	18.2	180	120
REM-EX11-250-225	250×225	SDR11	22.7	442	20.5	182	125

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no